



## Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 52/3mm



### Données de commande

N° commande	221908 52/3
GTIN	4059782505391
Classe d'article	28R

### Description

#### Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d'attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L'outil offre des avantages spécifiques pour le surfacage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

### Description technique

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
Plaquette adaptée	XD.. 1205
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Taille de plaquette	12
Vis pour plaquette	229919 (T15; 3,1Nm)

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Ø fixation	22 mm
Ø dents $D_c$	52 mm
Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	83 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	102 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	30,3 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,57 degré
Angle d'attaque $\kappa$	12 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	229919
----------------	--------