

HEDI

Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 25V



Données de commande

N° commande	081118 25V
GTIN	4003644024810
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique, de 250 mm de diamètre, prix abordable.

- **Inclinaison à 3 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Système de diagnostic disponible	non
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 20

Matériau boîtier	Plastique
Couleur du câble	Rouge
Tension nominale	250 V
Conception du câble	3G1,5
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Matériau câble	PVC
Longueur câble	25 m
Nombre de prises	4
Classe de câble	H05VV-F
Type de produit	Enrouleurs de câble