

## HEDI

### Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 50V



#### Données de commande

N° commande	081118 50V
GTIN	4003644024834
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique, de 250 mm de diamètre, prix abordable.

- **Inclinaison à 3 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

##### Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

#### Description technique

Couleur du câble	Rouge
Classe de câble	H05VV-F
Nombre de prises	4

Conception du câble	3G1,5
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Matériau boîtier	Plastique
Indice de protection IP	IP 20
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Système de diagnostic disponible	non
Longueur câble	50 m
Matériau câble	PVC
Tension nominale	250 V
Type de produit	Enrouleurs de câble