

**Paire de gants, Taille des gants: 12****Données de commande**

N° commande	094342 12
GTIN	4067263783466
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants de montage à revêtement PU pour des travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et respirabilité élevée. Particulièrement indiqués pour la manipulation de précision de petites pièces électroniques, les travaux de maintenance, l'inspection, les activités de montage.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Emballage écologique 100% sans plastique.

Description technique

Taille des gants	12
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages

Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	4131X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	255 mm
Couleur	noir
Tricot technologique	13G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages