

**Paire de gants, Taille des gants: 8****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 094343 8      |
| GTIN             | 4067263783497 |
| Classe d'article | 02H           |

**Description****Exécution:**

Gants de montage à revêtement PU pour des travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et respirabilité élevée. Particulièrement indiqués pour la manipulation de précision de petites pièces électroniques, les travaux de maintenance, l'inspection, les activités de montage.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Emballage écologique 100% sans plastique.

**Description technique**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Type de gants           | Gants multi-usages |
| Catégorie de protection | Catégorie II       |
| Taille des gants        | 8                  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Contenu                | 12  |
| Propriété des gants    | Hypoallergénique  |
| EN 388                 | 4131X   |
| Matériau support       | Polyamide   |
| Revêtement             | PU  |
| Variante de revêtement | Paume   |
| Applications           | Précision   |
| Longueur               | 255 mm  |
| Couleur                | gris  |
| Tricot technologique   | 13G   |
| AQL                    | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. |
| Utilisation            | réutilisable  |
| Type de produit        | Gants multi-usages  |