

Garant
Couteau HSS pour outil d'ébavurage universel, Taille: 5

Données de commande

N° commande	156775 5
GTIN	4067263965060
Classe d'article	15A

Description
Exécution:

Couteau pour corps de base 156770.

Description technique

Pour corps de base	5 - 20
Type d'outils	HSS

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	50 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	50 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	20 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	15 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	10 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		