

**Garant**

**Mandrin à pince ER Forme AD, BT 30 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 32**



## Données de commande

N° commande	302752 32
GTIN	4067263002567
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.

- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Écrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.**

### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage suivant **DIN 6499 - type A et B.**

### Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

### Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309745 ou 613300.

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

## Description technique

Ø ext. D	50 mm
Longueur de col cote A	100 mm

Pour pinces ER	32
Ecrou de serrage ER de rechange	32
Clé de serrage ER	32
Plage de serrage	2 - 20 mm
Support	BT 30 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces