



Dérouleur de câble de sécurité, Type: 10S



Données de commande

N° commande	081192 10S
GTIN	7391390467041
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Dérouleurs de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.

Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Hauteur	313 mm

Tension nominale	240 V
Conception du câble	3G2,5
Puissance nominale déroulé	3500 W
Matériau boîtier	Plastique
Longueur câble	10 m
Largeur	190 mm
Classe de câble	H07RN-F
Indice de protection IP	IP 44
Longueur	406 mm
Type de produit	Dérouleur de câble