

Garant**Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene, Largeur embout (b): 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 660032 10 |
| GTIN | 4067263013495 |
| Classe d'article | 61F |

Description**Exécution:**

Manche de forme ergonomique avec surface en **Haptoprene** pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile.

Lame en acier au chrome-vanadium. **A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.**

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Description technique

| | |
|----------------------------|--|
| Lame continue | non |
| Largeur embout (b) | 10 mm |
| Six-pans d'actionnement | oui |
| Six pans pour prise de clé | 13 mm |
| Longueur totale | 300 mm |
| Longueur lame | 180 mm |
| Epaisseur embout (a) | 1,6 mm |
| Extrémité | noir |
| Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Type de queue | ronde |
| Traité | non |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Matériau poignée | Haptoprene bimatière |
| Surface | Nickelé et chromé |
| Type de produit | Tournevis |