

Garant**Tournevis pour Pozidriv, court, avec manche bimatère en Haptoprene, Taille empreinte cruciforme: 1**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 667732 1 |
| GTIN | 4067263013747 |
| Classe d'article | 61F |

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en **Haptoprene** pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. **Lame** en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Description technique

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Pour Ø vis | 2,1 – 3 mm |
| Longueur totale | 85 mm |
| Longueur lame | 30 mm |
| Extrémité | noir |
| Six-pans d'actionnement | non |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv |
| Type de queue | ronde |
| Traité | non |
| Matériau poignée | Haptoprene bimatère |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Surface | nickelé, chromé |
| Tournevis court | oui |
| Ø lame réduit avant | non |
| Type de produit | Tournevis |