

Garant**Mandrin pour forets à plaquettes, PSC 63 court, pour Ø queue DS: 20mm****Données de commande**

N° commande	308585 20
GTIN	4067263002611
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
- Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893.

Description technique

Longueur de col cote A	70 mm
Ø ext. D	40 mm
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC