

**Garant****Mandrin pour forets à plaquettes, PSC 63 court, pour Ø queue DS: 40mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308585 40     |
| GTIN             | 4067263002642 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

- Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
- Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.
- Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
- Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
- Avec RFID/alésage Balluffchip.

**Utilisation:**

**Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.**

**Adapté(s) pour:**

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893.

**Description technique**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ø ext. D               | 63 mm        |
| Longueur de col cote A | 85 mm        |
| Support                | PSC 63 court |
| Norme de porte-outils  | ISO 26623-1  |
| Arrosage interne       | oui          |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 μm                          |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |