

Garant**Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 30 A = 100, Ø mandrin d1: 27mm****Données de commande**

N° commande	303012 27
GTIN	4067263002673
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Avec **4** trous d'arrosage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Ø mandrin d ₁	27 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Clé spéciale adaptée 309840	27
Ø ext. D	50 mm
Support	BT 30 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises