

Garant

Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 30 A = 100, Ø mandrin d1: 22mm



Données de commande

N° commande	303012 22
GTIN	4067263002666
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Avec **4** trous d'arrosage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	22
Ø mandrin d ₁	22 mm
Ø ext. D	48 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Support	BT 30 A = 100
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises