

Garant**Mandrin de frettage Type ADB, avec arrosage en bout, BT 50 A = 100, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	303437 10
GTIN	4067263014423
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

Ø serrage D ₁	10 mm
Ø ext. D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Support	BT 50 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de freinage