

Garant**Mandrin de frettage avec arrosage, PSC 40 court, Ø serrage D1: 8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308560 8 |
| GTIN | 4067263014676 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450. Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

| | |
|--------------------------|--------------|
| Longueur de col cote A | 75 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Ø serrage D ₁ | 8 mm |
| Arrosage | Obturable |
| Ø ext. D | 27 mm |
| Support | PSC 40 court |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1 |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrin de frettage |