

**Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	319007 16
GTIN	4067263014263
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

Code couleur queue VDI	VDI 16
$l_2$	24 mm
$l_1$	13 mm
$h_1$	12 mm
$h_5$	20 mm
$b_1$	42 mm
$b_2$	23 mm

h <sub>2</sub>	17 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI