

**Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 20mm****Données de commande**

N° commande	319007 20
GTIN	4067263014270
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
Queue Ø d ₁	20 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
l ₁	16 mm

l_2	30 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI