

**Porte-outils, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319017 30
GTIN	4067263201137
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_1	22 mm
h_1	20 mm
b_2	35 mm
h_5	28 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm

h ₂	29 mm
Queue Ø d ₁	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI