

**Porte-outils, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

N° commande	319017 50
GTIN	4067263201151
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$h_1$	32 mm
$h_2$	41 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
$l_2$	55 mm
$b_1$	100 mm

$b_2$	50 mm
$h_5$	36 mm
$l_1$	30 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI