

**Porte-outils, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319017 40
GTIN	4067263201144
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm
h ₅	32,5 mm
h ₁	25 mm
h ₂	25 mm
Queue Ø d ₁	40 mm

l_1	22 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
l_2	44 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI