

**Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

N° commande	319037 50
GTIN	4067263201250
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$h_2$	41 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
$h_1$	32 mm
$b_1$	100 mm

Queue Ø d <sub>1</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI