

**Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	319027 16
GTIN	4067263201168
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_2	24 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
h_6	30 mm
h_1	12 mm
Queue Ø d ₁	16 mm
h_2	17 mm

l_1	13 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
b_2	23 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI