

**Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 50mm****Données de commande**

N° commande	319027 50
GTIN	4067263201205
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
l ₁	30 mm
l ₂	55 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50

h ₁	32 mm
b ₁	100 mm
Queue Ø d ₁	50 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI