

**Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319037 30
GTIN	4067263201236
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Queue Ø d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm

l_2	40 mm
h_1	20 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI