



Porte-outils, forme B5 radial à droite, long, Queue Ø d1: 30mm



Données de commande

N° commande	319047 30
GTIN	4067263201281
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 30
Queue Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm

b ₁	100 mm
h ₅	28 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI