


Porte-outils, forme B6 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 40mm

Données de commande

N° commande	319057 40
GTIN	4067263201342
Classe d'article	32V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Queue Ø d ₁	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI