



## Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M6



### Données de commande

N° commande	370060 M6
GTIN	4059245309443
Classe d'article	37K

### Description

#### Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

#### Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

#### Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

### Description technique

Filetage M	M6
Longueur de col L <sub>2</sub>	10 mm
Ø ext. D	7 mm

Longueur 1	36 mm
Charge admissible maximale (statique)	8 kN
Type de produit	Support à bille oscillante