



## Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M10



### Données de commande

N° commande	370061 M10
GTIN	4059245309511
Classe d'article	37K

### Description

#### Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

#### Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

#### Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

### Description technique

Filetage M	M10
Charge admissible maximale (statique)	32 kN
Ø ext. D	14 mm

Hauteur H <sub>2</sub>	15 mm
H <sub>1</sub>	25 mm
Type de produit	Support à bille oscillante