



Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M12



Données de commande

N° commande	370061 M12
GTIN	4059245309528
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Filetage M	M12
Charge admissible maximale (statique)	64 kN
Ø ext. D	20 mm

H ₁	36 mm
Hauteur H ₂	18 mm
Type de produit	Support à bille oscillante