



Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M6



Données de commande

N° commande	370063 M6
GTIN	4059245309627
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Longueur 1	36 mm
Ø ext. D	26 mm
Longueur de col L ₂	10 mm

Charge admissible maximale (statique)	64 kN
Filetage M	M6
H ₁	13 mm
Hauteur H ₂	9 mm
Type de produit	Support à bille oscillante