



**Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière,
Filetage M: M8**



Données de commande

N° commande	370062 M8
GTIN	4059245309580
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Longueur de col L ₂	12 mm
Longueur l	40 mm
Ø ext. D	30 mm

Filetage M	M8
Charge admissible maximale (statique)	90 kN
Hauteur H ₂	12 mm
H ₁	18 mm
Type de produit	Support à bille oscillante