



## Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M8



### Données de commande

N° commande	370069 M8
GTIN	4059245001057
Classe d'article	37K

### Description

Exécution:

Corps phosphaté en acier pour traitement thermique. Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille. Retour automatique à la position initiale. Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les crochets de bridage 370073 et 370074.

### Description technique

Charge admissible maximale (statique)	90 kN
Ø ext. D <sub>1</sub>	23 mm
Filetage M	M8
Ø ext. D	28 mm
Ø D <sub>3</sub>	11 mm

## Fiche technique

Hauteur H	21,5 mm
Type de produit	Support à bille oscillante