



Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M12



Données de commande

N° commande	370069 M12
GTIN	4059245001071
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Corps phosphaté en acier pour traitement thermique. Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille. Retour automatique à la position initiale. Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Ø ext. D ₁	35 mm
Ø ext. D	40 mm
Filetage M	M12
Charge admissible maximale (statique)	220 kN
Hauteur H	32 mm

Fiche technique

Ø D ₃	16 mm
Type de produit	Support à bille oscillante