



## Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M6



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 370069 M6     |
| GTIN             | 4059245001040 |
| Classe d'article | 37K           |

### Description

Exécution:

Corps phosphaté en acier pour traitement thermique. Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille. Retour automatique à la position initiale. Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les crochets de bridage 370073 et 370074.

### Description technique

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Filetage M                            | M6      |
| Ø ext. D <sub>1</sub>                 | 18 mm   |
| Ø ext. D                              | 22 mm   |
| Charge admissible maximale (statique) | 50 kN   |
| Hauteur H                             | 16,5 mm |

## Fiche technique

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Ø D <sub>3</sub> | 8 mm                       |
| Type de produit  | Support à bille oscillante |