



### Crochet de bridage cylindrique, Type: 2



#### Données de commande

N° commande	370076 2
GTIN	4059245030835
Classe d'article	37K

#### Description

##### Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni. Tête de vis reposant sur le crochet de bridage lors du montage.

##### Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces. Pour le serrage compact de pièces. Pour montage dans des dispositifs de serrage individuels.

##### Accessoire(s):

Ressorts et vis cylindriques disponibles sur demande

#### Description technique

$F_{\max.}$	8,8 kN
$H_1$	52 mm
Hauteur $H_2$	12 mm
B	15 mm
$\emptyset D_1$	12 mm

## Fiche technique

$\emptyset D_2$	15 mm
$\emptyset D$	20 mm
$\emptyset D_3$	8,5 mm
Type de produit	Crochet de bridage