



Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/8mm



Données de commande

N° commande	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Ø ext. max. D_{max}	113 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Vis pour plaquette	229700
Ø dents D_c	100 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1205
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø fixation	32 mm

Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------