

Garant**Foret à plaquettes, queue combinée, 2xD, Ø DC: 15mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 232298 15 |
| GTIN | 4045197676375 |
| Classe d'article | 21S |

Description**Exécution:**

Grande stabilité et sécurité de process maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.

Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite ($\pm 0,1$ mm).

Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (**MTM**).

Avec plaquettes 232400 – 232780.

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 030204.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.

Outils étagés jusqu'à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications.

(Quantité minimum de commande: 2 pièces).

Le formulaire de demande est disponible dans l'eShop, sur la page produit, sous "Formulaires".

Description technique

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) |
| Long. utile L_1 | 30 mm |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Code ISO plaquette | WOEX 030204 |
| Ø queue D_s | 20 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Long. queue L_s | 50 mm |
| Ø nom. D | 15 |
| pour Ø pouce | 19/32 pouce |
| Longueur totale L | 104 mm |
| Limite de réglage maximum V_{max} | 0,5 mm |
| Longueur de col L_A | 54 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D |
| Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Application de perçage | Centrage |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique |
| Application de perçage | Perçage transversal sous condition |
| Application de perçage | Perçage d'une cavité |
| Application de perçage | Sortie en biais |
| Application de perçage | convexe |
| Arrosage interne | oui |
| Méthode d'usinage | MTC |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP | 239700 6IP |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm | 211750 0,6 |