

Garant**Foret à plaquettes, queue combinée, 3xD, Ø DC: 26mm****Données de commande**

N° commande	232300 26
GTIN	4045197346049
Classe d'article	21S

Description**Exécution:****Grande stabilité et sécurité de processus maximale.****Utilisation:****Pour utilisation statique et rotative.**Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite ($\pm 0,1$ mm).**Egalement pour les machines à faible puissance.** Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (**MTM**).

Avec plaquettes 232400 – 232780.

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 05T304.

Remarque(s):**ATTENTION!** Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.**Outils étagés jusqu'à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications.****(Quantité minimum de commande: 2 pièces).**

Le formulaire de demande est disponible dans l'eShop, sur la page produit, sous "Formulaires".

Description technique

Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239700 8IP (1,3 Nm)
Long. utile L ₁	78 mm
Ø queue D _s	32 mm

Long. queue L_s	60 mm
Ø nom. D	26
Longueur totale L	162 mm
Limite de réglage maximum V_{max}	1 mm
Longueur de col L_A	102 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3xD
Queue	DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage d'une cavité
Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	convexe
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP	239700 8IP