


**Garant**
**XDLW 09T308 TN, HB7705, Type: HART**

**Données de commande**

N° commande	212955 HART
GTIN	4045197321268
Classe d'article	21A

**Description**
**Remarque(s):**

 Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 Avance  $f_z$  par dent: 0,43 mm

Code ISO plaquette: XDLW 09T308 TN

Type: CARB

Rayon d'angle: 0,8 mm

 Rayon de programmation pour  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

**Description technique**

Type	CARB
Code ISO plaquette	XDLW 09T308 TN
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,99 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7705
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	1,15 mm
Avance $f_z$ par dent	0,43 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage