

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
200/10mm****Données de commande**

N° commande	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Classe d'article	25P

Description**Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	60 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	12 mm
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Cassette	229765
Ø ext. max. D_{max}	207 mm
Ø dents D_c	200 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806

Vis pour cassette	229704
Ø fixation	60 mm
Nombre de dents Z	10
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229703
Cartouche	229765
Vis de serrage	229704