

Garant

Fraise à surfacer à 43° Octo, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 213300 40/5 |
| GTIN | 4045197130990 |
| Classe d'article | 210 |

Description
Exécution:

Fraises à surfacer à 43° avec max. 8 arêtes utilisables par plaquette.

Utilisation:

La géométrie fortement positive permet d'obtenir un très bon état de surface. Fraise à surfacer à coupe douce.

Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser toutes les **8 arêtes**, la plaquette réversible doit **toujours être tournée dans le sens indiqué**.

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \max}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

| | |
|------------------------|-------|
| Ø ext. max. D_{\max} | 49 mm |
| Ø dents D_c | 40 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Longueur totale L_{tot} | 40 mm |
| Plaquette adaptée | OF.. 050405 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø fixation | 16 mm |
| Nombre de dents Z | 5 |
| Angle d'attaque κ | 43 degré |
| Type de queue | avec alésage |
| Angle d'attaque κ | 43 degré |
| Application de fraisage | Ramping |
| Pas des arêtes de coupe | différent |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraises à surfacer |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219808 |