



Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 250/12mm



Données de commande

N° commande	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Classe d'article	25P

Description

Exécution:

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Description technique

Ø ext. max. D_{max}	257 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	12 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Ø fixation	60 mm
Vis pour cassette	229704
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Ø dents D_c	250 mm

Cassette	229765
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Nombre de dents Z	12
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229704
Vis de serrage	229703
Cartouche	229765