



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm



Données de commande

N° commande	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	16 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Longueur de col L_1	26 mm
Taille de plaquette	10
Ø queue $D_s\ h6$	16 mm
Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229713