

**Garant****WOEX 040304 F, HU7310, Type: ALU**

## Données de commande

N° commande	232550 ALU
GTIN	4045197346490
Classe d'article	21E

## Description

**Adapté(s) pour :**

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,08 mm/tr

## Description technique

Avance f	0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	WOEX 040304 F
Nuance	HU7310
Type d'outils	Carbure
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		