

Garant**WOEX 05T304 E, HB7640, Type: INOX**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 232680 INOX |
| GTIN | 4045197346612 |
| Classe d'article | 21E |

Description

Adapté(s) pour :

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,12 mm/tr

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f | 0,12 mm/tr |
| Nombre de changements/dents | 3 |
| Code ISO plaquette | WOEX 05T304 E |
| Nuance | HB7640 |
| Type d'outils | Carbure |
| Méthode d'usinage | MTC |
| Type de produit | Plaquettes pour perçage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 500 N/mm ² | moyennement adaptée | 275 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | moyennement adaptée | 275 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | S |
| av. arrosage max. | adaptée | | |