

**Garant**
**Fraise à bout hémisphérique PCD avec arrosage interne Coupe droite, PCD, Ø e8 DC: 8 mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 209655 8      |
| GTIN             | 4045197513342 |
| Classe d'article | 11Y           |

**Description**
**Exécution:**

**Fraises PCD hautes performances** pour un **rendement optimal** dans l'usinage du PRFC, du PRFV et du graphite.

**Coupe droite** pour usage neutre.

Nombre de dents Z: 2

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe  $L_c$ : 10 mm

Longueur de col  $L_1$  avec détalonnage: 20 mm

Ø de détalonnage  $D_1$ : 7,4 mm

Longueur totale L: 80 mm

Ø queue  $D_s$ : 8 mm

**Description technique**

|   |         |
|---|---------|
| Nombre de dents Z                               | 2       |
| Ø dents $D_c$                                   | 8 mm    |
| Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite  | 0,09 mm |
| Avance $f_z$ pour le copiage dans le PRFV/PRFC  | 0,08 mm |
| Longueur de col $L_1$ avec détalonnage          | 20 mm   |
| Avance $f_z$ pour le dressage dans le PRFV/PRFC | 0,05 mm |
| Ø de détalonnage $D_1$                          | 7,4 mm  |
| Avance $f_z$ pour le copiage dans le graphite   | 0,14 mm |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                           | 8 mm                            |
| Longueur totale L                                | 80 mm                           |
| Longueur de coupe L <sub>c</sub>                 | 10 mm                           |
| Rayon R  | 4 mm                            |
| Revêtement                                       | PCD                             |
| Type d'outils                                    | PCD                             |
| Norme  | Norme usine                     |
| Tolérance Ø nominal                              | e8                              |
| Direction de l'approche                          | Horizontal, oblique et vertical |
| Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage          |
| Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage          |
| Queue  | DIN 6535 HA avec h6             |
| Arrosage interne                                 | oui                             |
| Bague de couleur                                 | Noir                            |
| Type de produit                                  | Fraises à queue cylindrique     |

## Services

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB |
|--------------------------------|-----------|