

Garant**WOEX 06T304 S, HB7305, Type: GG**

Données de commande

N° commande	232700 GG
GTIN	4045197346629
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour :

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,2 mm/tr

Description technique

Avance f	0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	WOEX 06T304 S
Nuance	HB7305
Type d'outils	Carbure
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	175 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		