

**EFFBE****Elément d'installation avec compens. hauteur LM, Charge admissible max.: 3000kg**

## Données de commande

N° commande	086002 3000
GTIN	4045197349446
Classe d'article	08Y

## Description

### Exécution:

Systèmes anti-vibrations pour machines. L'isolement acoustique de machines et d'équipements sensibles aux vibrations améliore la sécurité et la précision du procédé. Les élastomères utilisés amortissent le bruit de structure, les vibrations et les chocs et garantissent des conditions de travail optimales grâce à la réduction du bruit ambiant. Montage et mise à niveau aisés de tous les éléments.

Éléments d'installation compacts en métal et élastomère avec système de mise à niveau intégré via une vis de réglage centrale.

### Utilisation:

Pour l'installation de machines sans ancrage au sol.

### Remarque(s):

D'autres éléments sont disponibles sur demande pour les charges accrues et les applications spéciales. Éléments à ressort pneumatique disponibles dans l'eShop sous le code art. 086003 réf. SLM1 – SLM12.

## Description technique

Charge admissible max. fraiseuses	1500 kg
Plage de nivellement max. (compensation de hauteur Ni)	20 mm
Ø filet G	M16×1,5
Longueur de vis S	100 mm
Charge admissible max.	3000 kg
Ø D	160 mm
Charge max. statique admissible	4000 daN
Charge admissible max. presses	2000 kg
Charge admissible max. tours et machines de polissage	1000 kg
Hauteur H	35 mm
Type de produit	Élément d'installation antivibratoire