

## Garant

### Fraise à bout hémisphérique PCD avec arrosage interne Coupe droite, PCD, Ø e8 DC: 5 mm



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 209655 5      |
| GTIN             | 4045197513328 |
| Classe d'article | 11Y           |

#### Description

##### Exécution:

**Fraises PCD hautes performances** pour un **rendement optimal** dans l'usinage du **PRFC, du PRFV et du graphite.**

**Coupe droite** pour usage neutre.

Nombre de dents Z: 2

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe  $L_c$ : 3 mm

Longueur de col  $L_1$  avec détalonnage: 15 mm

Ø de détalonnage  $D_1$ : 4,6 mm

Longueur totale L: 60 mm

Ø queue  $D_s$ : 6 mm

#### Description technique

|   |         |
|---|---------|
| Nombre de dents Z                               | 2       |
| Avance $f_z$ pour le copiage dans le graphite   | 0,12 mm |
| Ø dents $D_c$                                   | 5 mm    |
| Avance $f_z$ pour le dressage dans le PRFV/PRFC | 0,04 mm |
| Ø de détalonnage $D_1$                          | 4,6 mm  |
| Avance $f_z$ pour le dressage dans le graphite  | 0,08 mm |
| Avance $f_z$ pour le copiage dans le PRFV/PRFC  | 0,07 mm |
| Longueur de col $L_1$ avec détalonnage          | 15 mm   |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                           | 6 mm                            |
| Longueur totale L                                | 60 mm                           |
| Longueur de coupe L <sub>c</sub>                 | 3 mm                            |
| Rayon R  | 2,5 mm                          |
| Revêtement                                       | PCD                             |
| Type d'outils                                    | PCD                             |
| Norme  | Norme usine                     |
| Tolérance Ø nominal                              | e8                              |
| Direction de l'approche                          | Horizontal, oblique et vertical |
| Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage          |
| Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage          |
| Queue  | DIN 6535 HA avec h6             |
| Arrosage interne                                 | oui                             |
| Bague de couleur                                 | Noir                            |
| Type de produit                                  | Fraises à queue cylindrique     |

## Services

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB |
|--------------------------------|-----------|